



# Essential LED Highbay

## BY018P LED300/CW PSU WB

A luminária Essential LED Highbay está presente em ambientes de produção que tendem a compreender uma grande variedade de atividades sendo robustas e oferecendo baixo índice de falhas.

### Dados do produto

| Informações gerais                          |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Ângulo do feixe da fonte de luz             | 90 x 90 °                   |
| Fonte de luz substituível                   | Não                         |
| Driver/unidade de alimentação/transformador | PSU [ Fonte de alimentação] |
| Controlador incluído                        | Sim                         |
| Conexão                                     | Flying leads/wires          |
| Proteção/Classe IEC                         | CLI (I)                     |
| Emissão de luz constante                    | Yes                         |
| Dados elétricos e de operação               |                             |
| Tensão de entrada                           | 120 to 277 V                |
| Frequência de entrada                       | 50 ou 60 Hz                 |
| Controles e dimerização                     |                             |
| Regulável                                   | Não                         |
| Dados mecânicos e de compartimento          |                             |
| Material do compartimento                   | ALU                         |
| Cor                                         | black                       |

| Dimensões (altura x largura x profundidade)       | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aprovação e aplicação                             |                                         |
| Código de proteção de entrada                     | IP65 [ IP65]                            |
| Desempenho inicial (compatível com IEC)           |                                         |
| Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)         | 30000 lm                                |
| Tolerância do fluxo luminoso                      | +/-10%                                  |
| Temperatura de cor correlacionada inicial         | 6500 K                                  |
| Índice de reprodução de cor inicial               | 80                                      |
| Potência de entrada inicial                       | 230 W                                   |
| Tolerância de consumo de energia                  | +/-10%                                  |
| Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC) |                                         |
| Vida útil média L70B50                            | 50,000 h                                |
| Condições de aplicação                            |                                         |
| Intervalo de temperatura ambiente                 | -20 a +40 °C                            |

## Essential LED Highbay


### Dados do produto

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Nome de produto da encomenda             | BY018P LED300/CW PSU WB |
| EAN/UPC – Produto                        | 7702081995314           |
| Código de encomenda                      | 919053055584            |
| Código de encomenda local                | 919053055584            |
| Numerador SAP – Quantidade por embalagem | 1                       |

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Numerador SAP – Embalagens por exterior | 1            |
| Material SAP                            | 919053055584 |
| Peso líquido SAP (peça)                 | 5,500 kg     |



### Desenho dimensional



PA2-LED Indoor

