



Niedervolt- Normallampen

STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT

Niedervolt-Normallampen sind vielseitig einsetzbar. In ihnen vereinen sich Brillanz und Erschütterungsunempfindlichkeit.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	1.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	4.000
Nennlebensdauer (Std.)	1.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Incandescent
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	580 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	40 W
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Spannung (Nom)	24 V
Spannung (Nom)	24 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
Gesamt-Produktcode	871150002293684
Bestellcode	02293684
Material-Nr. (12NC)	920011020503
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500022936
Zähler – Pakete pro Außenkarton	120
EAN Umverpackung	8711500348906

Niedervolt-Normallampen

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	60 mm	107,5 mm

