



Żarówka niskonapięciowa

STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20

Przezroczysta, niskonapięciowa lampa żarowa

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Cykl Przelączania	4 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	970 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	60,0 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Napięcie (Nom)	24 V
Napięcie (Nom)	24 V


Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	A60 [A 60 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	60 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Stan ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20
Pełna nazwa produktu	STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20
Full EOC	871150009018805
Kod zamówienia	09018805
Materiał Nr (12NC)	920021020517
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500090188
Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC - Opakowanie	8711500064004

Żarówka niskonapięciowa

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Stan ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60 mm	107,5 mm

