

InfraRed Industrial Heat Incandescent

BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10

Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Betriebsstellung	H45 [h45]
Nennlebensdauer	5.000 Stunde(n)
Nennlebensdauer (Std.)	5.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Incandescent

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	150 W
Spannung (Nom)	230-250 V


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Rot
Kolbenmaterial	Hartglas
Kolbenform	BR125

Produktdaten	
Bestell-Produktname	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10
Gesamt-Produktcode	871150057520325
Bestellcode	57520325
Material-Nr. (12NC)	923211843801
Lokaler Bestellcode	IR150R
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500575203
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8727900209310

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Abmessungsskizzen



Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.