



# Infravermelho

## BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10

As lâmpadas reflectoras incandescentes infravermelhas da Philips são concebidas para funcionar nos ambientes mais difíceis, tais como quintas, casas de banho ou cozinhas e respectivas proximidades. Possuem uma construção reforçada graças à utilização de vidro duro. A sua forma compacta e o casquilho universal permitem que sejam utilizadas com qualquer equipamento adequado. Um excelente método de gerar calor é através da utilização de lâmpadas de calor. As lâmpadas infravermelhas da Philips proporcionam calor directo e livre de correntes de ar aos animais, às pessoas, e também aos alimentos. Estes benefícios fizeram com que os agricultores, consumidores e cozinheiros de todo o mundo escolhessem as lâmpadas infravermelhas da Philips, pois são as lâmpadas mais resistentes e eficientes disponíveis para estas aplicações.


### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	5.000 h
Vida útil nominal (horas)	5.000 h
Tecnologia de iluminação	Incandescent
Funcionamento e características elétricas	
Consumo de Energia	150 W
Tensão (Nom.)	230-250 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente

Material da lâmpada	Vidro temperado
Formato da lâmpada	BR125
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10
Nome do produto completo	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10
Código do produto completo	871150057522725
Código de encomenda	57522725
N.º material (12NC)	923211943801
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500575227
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8727900209303

## Infravermelho

### Desenho dimensional



Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm

