



InfraRed Industrial Heat Incandescent

BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10

Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E27 [E27]
Betriebsstellung	H45 [h45]
Hauptanwendungsgebiet	Infrarot Industrie
Nennlebensdauer (Nom)	5000 h

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	250 W
Spannung (Nom)	230-250 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Rot
Kolbenmaterial	Hartglas

Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	250 °C

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150057521025
Bestell-Produktname	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10
EAN/UPC - Produkt	8711500575210
Bestellcode	57521025
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	923212043801
Nettogewicht (Einzelteil)	107,000 g

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Abmessungsskizzen



BR125 IR 250W E27 230-250V Red

Product	D	C (max)
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	125 mm	173 mm

