



Infravermelho

BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10

As lâmpadas reflectoras incandescentes infravermelhas da Philips são concebidas para funcionar nos ambientes mais difíceis, tais como quintas, casas de banho ou cozinhas e respectivas proximidades. Possuem uma construção reforçada graças à utilização de vidro duro. A sua forma compacta e o casquilho universal permitem que sejam utilizadas com qualquer equipamento adequado. Um excelente método de gerar calor é através da utilização de lâmpadas de calor. As lâmpadas infravermelhas da Philips proporcionam calor directo e livre de correntes de ar aos animais, às pessoas, e também aos alimentos. Estes benefícios fizeram com que os agricultores, consumidores e cozinheiros de todo o mundo escolhessem as lâmpadas infravermelhas da Philips, pois são as lâmpadas mais resistentes e eficientes disponíveis para estas aplicações.


Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]
Principal aplicação	Infrared Industrial
Vida útil nominal (Nom.)	5000 h
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	250 W
Tensão (Nom.)	230-250 V
Controles e regulação	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Material da lâmpada	Hard Glass

Requisitos de design da luminária	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	500 °C
Dados do produto	
Código do produto completo	871150057523425
Nome de produto da encomenda	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10
EAN/UPC – Produto	8711500575234
Código de encomenda	57523425
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	923212143801
Peso líquido (Peça)	104,000 g

Infravermelho

Desenho dimensional



BR125 IR 250W E27 230-250V CL

Product	D	C (max)
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	125 mm	173 mm

