



Reflektor NR50

REFL 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30

Żarowa lampa reflektorowa o średnicy 50 mm wykorzystująca zaawansowaną technologię oświetlenia punkowego


Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	30 °
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	40 W
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	NR50 [NR 50 mm]
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Refł 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Pełna nazwa produktu	REFL 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30
Full EOC	871150005415978
Kod zamówienia	05415978
Materiał Nr (12NC)	923338544203
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500054159
Numerator - Packs per outer box	30
EAN/UPC - Opakowanie	8711500343741


Reflektor NR50

Rysunki techniczne



Product	D
Refl 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30	50 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - Refl 40W E14 230V NR50 30D 1CT/30

