



InfraRed Industrial Heat Incandescent

PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12

Infračervené reflektorové žárovky Philips jsou konstruovány pro práci v nejnáročnějším prostředí, jako jsou farmy, koupelny nebo kuchyně a jejich blízké okolí. Využití tvrzeného skla zaručuje pevnější konstrukci. Kompaktní provedení a univerzální patice umožňují jejich použití v kombinaci s libovolným vyhovujícím vybavením. Generování tepla pomocí tepelných žárovek je velmi dobrá metoda. Infračervené žárovky Philips představují přímý, bezprůvanový zdroj tepla pro zvířata, osoby a také potraviny. Tyto výhody činí z infračervených žárovek Philips první volbu u farmářů, spotřebitelů a kuchařů na celém světě, protože jde o nejodolnější a nejúčinnější zdroje dostupné pro toto použití.


Údaje o produktu

Obecné informace		Řízení a stmívání	
Patice krytky	E27	Stmívatelné	Ano
Provozní poloha	H45 [h45]		
Nominální životnost	5 000 h		
Jmenovitá životnost (hodiny)	5 000 h		
Lighting Technology	Incandescent		
Světelné technické		Mechanické a materiály	
Barevné konstrukce	R	Povrchová úprava žárovky	Červená
		Materiál žárovky	Tvrdé sklo
		Tvar žárovky	PAR38 [PAR 121 mm / 4,75 palce]
Provozní a elektrické		Označení a balení	
Spotřeba energie	100 W	Objednávací název produktu	PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12
Napětí (jmen.)	230 V	Celý název výrobku	PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12
Napětí (jmen.)	230 V	Full EOC	871150060052315
		Objednávací kód	60052315
		Číslo materiálu (12NC)	923801144209
		Číslování SAP – počet v balení	1
		EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500600523

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900207200

Rozměrové výkresy



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

