



# InfraRed Industrial Heat Incandescent

## PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12

As lâmpadas reflectoras incandescentes infravermelhas da Philips são concebidas para funcionar nos ambientes mais difíceis, tais como quintas, casas de banho ou cozinhas e respectivas proximidades. Possuem uma construção reforçada graças à utilização de vidro duro. A sua forma compacta e o casquilho universal permitem que sejam utilizadas com qualquer equipamento adequado. Um excelente método de gerar calor é através da utilização de lâmpadas de calor. As lâmpadas infravermelhas da Philips proporcionam calor directo e livre de correntes de ar aos animais, às pessoas, e também aos alimentos. Estes benefícios fizeram com que os agricultores, consumidores e cozinheiros de todo o mundo escolhessem as lâmpadas infravermelhas da Philips, pois são as lâmpadas mais resistentes e eficientes disponíveis para estas aplicações.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [ E27]
Posição de funcionamento	H45 [ h45]
Principal aplicação	Infrared Industrial
Vida útil nominal (Nom.)	5000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Designação da cor	R

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	100 W
Tensão (Nom.)	240 V

Controles e regulação	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Vermelho
Material da lâmpada	Hard Glass


  

Dados do produto	
Código do produto completo	871150012891115
Nome de produto da encomenda	PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12
EAN/UPC – Produto	8711500128911
Código de encomenda	12891115
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12

## InfraRed Industrial Heat Incandescent

N.º material (12NC)	923801145506
Peso líquido (Peça)	308,000 g

### Desenho dimensional



PAR38 IR 100W E27 240V Red

#### Product

PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12

