



# Animal Care

## PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12

Les lampes avec réflecteur à incandescence de Philips sont conçues pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles tels que les fermes, les toilettes ou les cuisines et leurs alentours immédiats. Leur construction est renforcée grâce à l'utilisation du verre incassable. Leur forme compacte et leur culot universel permettent de les utiliser avec tout type d'équipement adapté. Un excellent moyen de générer de la chaleur consiste à utiliser des lampes chauffantes. Les lampes infrarouges Philips offrent une chaleur directe et sans courant d'air aux animaux et aux personnes, ainsi qu'à la nourriture. Ce sont précisément ces avantages qui ont poussé nombre d'agriculteurs, de consommateurs et de cuisiniers à travers le monde à opter pour des lampes infrarouges, car il s'agit des lampes les plus efficaces pour ce type d'applications.

### Données du produit


Informations générales	
Culot	E27
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	5.000 h
Durée de vie nominale (heures)	5.000 h
Type de lampe	Incandescent
Données techniques de l'éclairage	
Désignation de la couleur	C
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	100 W
Tension (nom.)	230 V
Tension (nom.)	230 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre trempé
Forme de la lampe	PAR38 [PAR 4,75 pouces/121 mm]
Données du produit	
Nom du produit de la commande	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12
Nom de produit complet	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12
Code EOC	871150011578215
Code de commande	8711500115782
Code 12NC	923801244209
Code de commande local	IR100CPAR
Quantité par pack	1

## Animal Care

Code EAN – Produit/Boîte	8711500115782
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8727900207231

### Schéma dimensionnel



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

