



InfraRed Industrial Heat Incandescent

PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12

Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E27 [E27]
Betriebsstellung	H45 [h45]
Hauptanwendungsgebiet	Infrarot Industrie
Nennlebensdauer (Nom)	5000 h

Lichttechnische Daten	
Lichtfarbe	R

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	175 W
Spannung (Nom)	230 V


Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Rot
Kolbenmaterial	Hartglas

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150060053015
Bestell-Produktname	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8711500600530
Bestellcode	60053015
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	923801444210
Nettogewicht (Einzelteil)	308,000 g

InfraRed Industrial Heat Incandescent

Abmessungsskizzen



Product

PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12

PAR38 IR 175W E27 230V Red

