



FocusLine Microporjeção

6550 150W G6.35 15V 1CT/10X10F

As lâmpadas não reflectoras de halogéneo emitem uma luz de alta qualidade e são fáceis de instalar, substituir e utilizar. Todas as lâmpadas não reflectoras de halogéneo incorporam uma lâmpada de quartzo sem distorção e um posicionamento preciso do filamento montado. Estas características asseguram um desempenho otimizado do feixe e uma emissão de luz consistente e elevada. Está disponível uma vasta gama de potências, para uma grande variedade de aplicações, incluindo sistemas de projecção. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso do espectro total e um índice de composição de cores (CRI) de 100 – o mesmo da luz natural e o melhor que se pode obter. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantém a sua emissão de lúmens, praticamente sem redução, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto


Informações gerais		Índice de restituição cromática (Nom.)	
Casquilho	G6.35 [G6.35]		100
Código Philips	6550	Dados elétricos e de funcionamento	
Código Ansi	EVB-BRJ	Power (Rated) (Nom)	150 W
Código LIF	A1/234	Tensão (Nom.)	15 V
Posição de funcionamento	S90 [s90]	Dados mecânicos e de revestimento	
Principal aplicação	Projection	Material da lâmpada	Quartz-UV Open
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	50 h	Forma do filamento	Flat
Dados técnicos de luminosidade		Dimensões de filamento LxA	4.8x3.0
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	5600 lm	Requisitos de design da luminária	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3450 K	Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C

FocusLine Microporjecção

Temperatura de "pinch" (Máx.)	400 °C
Dados do produto	
Código do produto completo	871150040984350
Nome de produto da encomenda	6550 150W G6.35 15V 1CT/10X10F
EAN/UPC – Produto	8711500409843
Código de encomenda	40984350

Local Code	19759
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
N.º material (12NC)	923870618503
Peso líquido (Peça)	0,002 kg

Desenho dimensional



6550 150W G6.35 15V

Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
6550 150W	11,5 mm	29,75	30,25	30	1,05 mm	1 mm	0,95	44 mm
G6.35 15V		mm	mm	mm			mm	
1CT/10X10F								

