



Aluline 37/56

Aluline 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F


Bruciatore a alogeno a bassa tensione in un riflettore in alluminio speciale che previene il surriscaldamento eccessivo; attacco a baionetta per un fissaggio sicuro

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	BA15D [BA15d]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	4.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	8.000
Durata specificata (ore)	4.000 ore
Lighting Technology	Halogen
Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	32 °
Temperatura del colore correlata	3000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	235 lm
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	20,0 W
Corrente lampada (Nom)	1,67 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	12 V
Tensione (Nom)	12 V


Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	R37 [R 37 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	21 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Alu 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F
Nome completo prodotto	Aluline 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F
Full EOC	871869666678400
Codice d'ordine	66678400
Codice materiale (12NC)	923882917102
Codice locale	6435
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696666784
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
EAN/UPC - Case	8718696666807

Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
Alu 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F	38 mm	41 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - Alu 20W 12V R37 32D CL 1CT/10X5F

