



HalogenA IDE

HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6

Tubularna lampa halogenowa o wysokiej mocy na napięcie sieciowe (230V)

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40 [E40]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przetwarzania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	24 000 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2900 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	24 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	1 000,0 W
Lamp Current (Nom)	4,35 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T38 [T 38 mm]

Certyfikaty i zastosowania


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	1000 kWh
---	----------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	HaIA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
Pełna nazwa produktu	HALA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6
Full EOC	871150049128210
Kod zamówienia	49128210
Materiał Nr (12NC)	923900244240
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500491282
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8711500499967

HalogenA IDE

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
HalA IDE 1000W E40 230V CL 1CT/6	38,5 mm	256 mm

