



Lampa halogenowa

Optyka

6834 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F

Kwarcowa lampa halogenowa z reflektorem


Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GZ6.35 [GZ6.35]
Kod Philips	6834
ANSI Code	EFP
Kod LIF	A1/231
Pozycja robocza	P90/P15
Główne zastosowanie	projektory
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	50 h
Dane techniczne oświetlenia	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3330 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	100 W
Napięcie (Nom)	12 V
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Materiał żarówki	kwarcowy przepuszczający UV

Wykończenie odbłyśnika	łagodna
Wymiary żarnika (szer. x wys.)	-
Kształt bańki	R50 [R 50mm]
Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura żarówki (Max)	900 °C
Temperatura punktu zbliżenia (Max)	400 °C
Temperatura punktu zbliżenia (Max)	400 °C
Odległość robocza WD	32 mm
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150042731160
Nazwa produktu na zamówieniu	6834 100W GZ6.35 12V
EAN/UPC - Produkt	8711500427311
Kod zamówienia	42731160
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	50
Material Nr. (12NC)	923916717104
Net Weight (Piece)	0,024 kg

Lampa halogenowa Optyka

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
6834 100W GZ6.35 12V	50 mm	42 mm

6834 100W GZ6.35 12V

