



Halogéneo para Aplicações Industriais

13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho optimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantém a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX5.3
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	50 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Color rendering index (CRI)	100
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	250 W
Tensão (Nom.)	24 V


Tensão (Nom.)	24 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Material da lâmpada	Quartzo UV aberto
Acabamento do refletor	Simplex
Formato da lâmpada	R50
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F

Halogéneo para Aplicações Industriais

Nome do produto completo	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F
Código do produto completo	871150040975160
Código de encomenda	40975160
N.º material (12NC)	923919720501
Numerador – Quantidade por embalagem	1

EAN/UPC – Produto/caixa	8711500409751
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
EAN/UPC – Caso	8711500419415

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50 mm	44,5 mm

