



Focusline Óptica

13158 150W GX5.3 21V 1CT

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho otimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX5.3 [GX5.3]
Código Philips	13158
Código Ansi	ELD-EJN
Código LIF	-
Posição de funcionamento	S90 [s90]
Principal aplicação	Projection
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	40 h
Código J	-

Dados técnicos de luminosidade	
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	320 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3400 K

Dados elétricos e de funcionamento	
Índice de restituição cromática (Nom.)	100
Power (Rated) (Nom)	150 W
Tensão (Nom.)	21 V

Controles e regulação	
Regulável	Sim


Dados mecânicos e de revestimento	
Informações sobre o casquilho	na [-]
Material da lâmpada	Quartz-UV Open
Acabamento do refletor	Stippled
Forma do filamento	-

Focusline Óptica

Dimensões de filamento LxA	-
Requisitos de design da luminária	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	400 °C
Distância de trabalho WD	165 mm
Dados do produto	
Código do produto completo	871150041060330
Nome de produto da encomenda	ELD 150W 21V 24PK

EAN/UPC – Produto	8711500410603
Código de encomenda	41060330
Local Code	44907
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
N.º material (12NC)	923921319894
Peso líquido (Peça)	0,023 kg

Desenho dimensional



13158 150W GX5.3 21V

Product	D (max)	C (max)
ELD 150W 21V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

