



Halogéneo para Aplicações Industriais

13158 150W GX5.3 21V 1CT

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho otimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

Dados do produto


| Informações gerais | | Tensão (Nom.) | |
|--|---|---|-------------------|
| Casquilho | GX5.3 [GX5.3] | 21 V | |
| Posição de funcionamento | S90 [Em pé +/-90D ou Base para baixo (BDH)] | Controlos e regulação | |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.) | 40 h | Regulável | Sim |
| Caraterísticas técnicas da luz | | Características mecânicas e compartimento | |
| Color rendering index (CRI) | 100 | Material da lâmpada | Quartzo UV aberto |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas | | Acabamento do refletor | Pontilhado |
| Consumo de Energia | 150 W | Formato da lâmpada | R50 [R 50 mm] |
| Tensão (Nom.) | 21 V | Dados do produto | |
| | | Nome de produto da encomenda | ELD 150W 21V 24PK |

Halogéneo para Aplicações Industriais

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Nome do produto completo | 13158 150W GX5.3 21V 1CT |
| Código do produto completo | 871150041060330 |
| Código de encomenda | 41060330 |
| N.º material (12NC) | 923921319894 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |

| | |
|---|---------------|
| EAN/UPC – Produto/caixa | 8711500410603 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 24 |
| EAN/UPC – Caso | 8711500419040 |

Desenho dimensional



| Product | D (max) | C (max) |
|-------------------|---------|---------|
| ELD 150W 21V 24PK | 50,7 mm | 44,5 mm |

