



Focusline Applications Optiques

DDL 150W 20V 24PK

Lampes halogènes en quartz avec réflecteur intégral servant de système de condenseur à miroir efficace

Données du produit

Informations générales	
Culot	GX5.3
Position de fonctionnement	S105 [≤105]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	500 h
Données techniques de l'éclairage	
Température de couleur corrélée (nom.)	3150 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	150 W
Tension (nom.)	20 V
Tension (nom.)	20 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Matériaux des lampes	Quartz ouvert aux UV

Finition du réflecteur	Réflecteur à facettes
Forme de la lampe	R50
Données du produit	
Nom du produit de la commande	DDL 150W 20V 24PK
Nom de produit complet	DDL 150W 20V 24PK
Code EOC	871150041061030
Code de commande	8711500410610
Code 12NC	923921419794
Code de commande local	14501DDL
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500410610
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500419002

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

