



Focusline Microprojection

EVD 7787XHP 36V 400W GY6.35 C1

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G6.35 [G6.35]
Philips-code	7787XHP
ANSI-code	EVD
LIF-code	A1/239
Gebruiksstand	S90 [Standing +/-90D or Base Down (BDH)]
Hoofdtoepassing	Projectie
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	50 h

Eisen aan armatuurontwerp

Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	16000 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3250 K
Kleurweergave-index (nom.)	100

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	400 W
Spanning (nom.)	36 V

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonmateriaal	Kwarts UV-open
-----------------	----------------

Vorm gloeidraad	Vlak
Afmetingen gloeidraad BxH	9.3x4.9


Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	900 °C
Kneptemperatuur (max.)	400 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871150050458638
Productnaam voor bestelling	7787XHP 400W GY6.35 36V 1CT/3X8F
EAN/UPC - Product	8711500504586
Bestelcode	50458638
Local Code	7787XHP
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	24
Materiaalnr. (12NC)	924031623306
Netto gewicht (per stuk)	0,008 kg

Maatschets



7787XHP 400W G6.35 36V

Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)
7787XHP 400W GY6.35 36V 1CT/ 3X8F	18 mm	35,75 mm	36,25 mm	36 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm

