

PAR56 und PAR64

PAR64 250W 28V VNSP

Die präzise Steuerung macht die PAR 56 und PAR 64 zur idealen Wahl für Langstrecken-Lichtprojektionen. Darüber hinaus bietet die universelle Brennfunktion vollständige Flexibilität von Leuchtenwinkel und -Position, während das vordere Glas des PAR56 thermischen und physikalischen Schutz bietet.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	MULTIPURPOSE [AKA:Screw Terminal]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	50 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3200 K


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	250 W
Spannung (Nom)	28 V
Spannung (Nom)	28 V

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	PAR64 [PAR 8 Zoll/200 mm]

Produktdaten	
Bestell-Produktname	PAR64 250W 28V VNSP
Gesamtbezeichnung des Produkts	PAR64 250W 28V VNSP
Gesamt-Produktcode	872790081274900
Bestellcode	81274900
Material-Nr. (12NC)	924783221704
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900812749
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8727900812756

PAR56 und PAR64

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
PAR64 250W 28V VNSP	204 mm	150 mm

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.