



DJ/CLUB PAR

PAR64 250W 28V VNSP

Estos focos independientes resultan idóneos para intensificar la experiencia visual en toda clase de discotecas, porque su preciso control de haz resalta hasta los detalles más pequeños incluso a larga distancia. Este control de haz hace que PAR 56 y PAR 64 resulten una opción excelente para las proyecciones de luz de largo alcance. Además, la característica de funcionamiento universal proporciona flexibilidad total del ángulo y la posición de las luminarias, mientras que el vidrio frontal de la PAR56 proporciona protección térmica y física. ¿El resultado? Libertad creativa total para conseguir el efecto deseado. El reencendido inmediato también permite garantizar la reanudación instantánea del espectáculo tras cualquier interrupción de la alimentación.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	MULTIPURPOSE [AKA:Screw Terminal]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	50 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3200 K


Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	250 W
Voltaje (nom.)	28 V
Voltaje (nom.)	28 V

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	PAR64 [PAR 8 pulgadas/200 mm]

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	PAR64 250W 28V VNSP
Nombre completo del producto	PAR64 250W 28V VNSP
Full EOC	872790081274900
Código de pedido	81274900
Código 12NC	924783221704
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900812749
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8727900812756

DJ/CLUB PAR

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
PAR64 250W 28V VNSP	204 mm	150 mm

