



PAR56 und PAR64

PAR64 1000W 240V MFL

Die präzise Steuerung macht die PAR 64 zur idealen Wahl für Langstrecken-Lichtprojektionen. Darüber hinaus bietet die universelle Brennfunktion vollständige Flexibilität von Leuchtenwinkel und -Position.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GX16D [GX16d]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	300 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	23 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3200 K
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	1'000 W
Spannung (Nom)	240 V
Spannung (Nom)	240 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	PAR64 [PAR 8 Zoll/200 mm]
Produktdaten	
Bestell-Produktname	PAR64 1000W 240V MFL
Gesamtbezeichnung des Produkts	PAR64 1000W 240V MFL
Gesamt-Produktcode	871150044076110
Bestellcode	44076110
Material-Nr. (12NC)	924783445504
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500440761
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8711500440778

PAR56 und PAR64

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
PAR64 1000W 240V MFL	204 mm	150 mm

