



MASTERCapsule

MASTERCAPS 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F

Niskonapięciowa halogenowa kapsuła o znakomitej energooszczędności i trwałości dzięki powłoce IRR. Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz wypełnienie o niskim stopniu sprężenia umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GY6.35 [GY6.35]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	4 000 h
Cykl Przetwarzania	16 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	750 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	23 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	30,0 W
Lamp Current (Nom)	2,5 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	12 V

Napięcie (Nom)	12 V
----------------	------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Powłoka IR
Kształt bańki	T11 [T 11 mm]

Certyfikaty i zastosowania


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	32 kWh
---	--------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERCaps 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F
Pełna nazwa produktu	MASTERCAPS 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F
Full EOC	872790020354770
Kod zamówienia	20354770
Materiał Nr (12NC)	924898317102
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900203547
Numerator - Packs per outer box	50

EAN/UPC – Opakowanie	8727900203905
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	D (max)	L	C (max)
MASTERCaps 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	12 mm	30 mm	44 mm

