



Standard Lustre P45 clear

Standard 60W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F

Сферические вакуумные или газонаполненные лампы накаливания с прозрачной колбой и цоколем типа E

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	S90 [Standing +/-90D or Base Down (BDH)]
Номинальный срок службы (ном.)	1000 h

Технические характеристики освещения	
Светоотдача (ном.)	640 lm
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	60 W
Напряжение (ном.)	230 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes


Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный

Информация о цоколе	na [-]
Форма нити накаливания	-
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	E

Данные об изделии	
Полный код продукта	871150006702950
Название продукта для заказа	Standard 60W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F
EAN/UPC — продукт	8711500067029
Код заказа	926000005857
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
Материал № (12NC)	926000005857
Вес нетто (шт.)	14,550 g
ILCOS Code	IBP/C-60-230-E27-45

Standard Lustre P45 clear

Чертеж размеров



Product	D	C (max)
Standard 60W E27 230V P45 CL 1CT/10X10F	45 mm	73 mm

LUS STD 60W E27 230V P45 CL

