



Actinic BL PL-S/PL-L

PL-L 18W/10/4P 1CT/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	2G11
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore
Vita utile (Nom)	5.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	10
Designazione colore	UltraViolet A
Coordinata Y cromaticità (Nom)	228
Coordinata cromatica Y (Nom)	215
Deprezzamento UV a 2000 h	20 %
Deprezzamento UV a 5000 h	35 %
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	18 W


Corrente lampada (Nom)	0,375 A
Tensione (Nom)	58 V
Tensione (Nom)	58 V
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	2xT16
UV	
Radiazione UV-A 100 h (IEC)	3,5 W
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	PL-L 18W/10/4P 1CT/25
Nome completo prodotto	PL-L 18W/10/4P 1CT/25
Full EOC	871150026018540
Descrizione codice locale	PLL1810

Actinic BL PL-S/PL-L

Codice d'ordine	26018540
Codice materiale (12NC)	927903001007
Codice locale	PLL1810
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500260185


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500260192

Disegno tecnico



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - PL-L 18W/10/4P 1CT/25

