



MASTER PL-L 4 Pinos



MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25

A MASTER PL-L é uma lâmpada fluorescente compacta linear de potência média a alta, normalmente utilizada para luminárias de tecto de iluminação geral em aplicações de revenda, hotelaria e escritório que exigem níveis de iluminação elevados. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. Destina-se à utilização com controlo electromagnético e electrónico HF e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Avisos e Segurança

- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo aplicado
- A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Casquilho	2G11 [2G11]	67 lm/W	
Referência de medição de fluxo	Sphere	Color rendering index (CRI)	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	15.000 h	82	
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas eléctricas	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]	Consumo de Energia	
Fluxo Luminoso	1.200 lm	18,0 W	
Designação da cor	Branco incandescente	Corrente de lâmpada (Nom.)	
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,463	0,375 A	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,42	Controlos e regulação	
Temperatura de cor correlacionada	2700 K	Regulável	
		Sim	
		Aprovação e aplicação	
		Classe de Eficiência Energética	
		G	

MASTER PL-L 4 Pinos


Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	18 kWh
Número de registo EPREL	423261

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25
Nome do produto completo	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25
Código do produto completo	871150070667640


Código de encomenda	70667640
N.º material (12NC)	927903008270
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500706676
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500710703

Desenho dimensional



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25

