



MASTER PL-L 4 pinowe



MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25

MASTER PL-L to liniowa kompaktowa świetlówka o średniej lub dużej mocy, stosowana zazwyczaj w oprawach sufitowych systemów oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach i biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Lampa współpracuje z osprzętem sterującym elektromagnetycznym i elektronicznym HF. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	2G11
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Strumień Świetlny	1 170 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,313

Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,337
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	65 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	18,0 W
Lamp Current (Nom)	0,375 A

MASTER PL-L 4 pinowe

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	18 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423264

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25
------------------------------	-------------------------------


Pełna nazwa produktu	MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25
Full EOC	871150063514340
Kod zamówienia	63514340
Materiał Nr (12NC)	927903086572
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500635143
Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC - Opakowanie	8711500635150

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 18W/865/4P 1CT/25

MASTER PL-L 4 pinowe

