



# MASTER PL-L 4 Pin



## MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar es una lámpara fluorescente compacta lineal de media a alta potencia, para luminarias de techo de iluminación general de aplicaciones para comercios, hostelería y oficinas que exigen mayores niveles de iluminación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. Se ha diseñado para su uso en equipos de control HF electromagnéticos y electrónicos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

### Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición, la temperatura ambiente de la lámpara y también el equipo de control aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara.
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

| Información general                       |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Base del casquillo                        | 2G11 [2G11]        |
| Referencia de medición de flujo           | Sphere             |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)        | 15.000 hora(s)     |
| Datos técnicos de la luz                  |                    |
| Código de color                           | 830 [CCT of 3000K] |
| Flujo luminoso                            | 2.850 lm           |
| Designación de color                      | Blanco cálido (WW) |
| Coordenada X de cromacidad (Nom)          | 0,44               |
| Coordenada Y de cromacidad (Nom)          | 0,403              |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 3000 K             |

| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)     | 81 lm/W |
|----------------------------------------|---------|
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 82      |
| Operativos y eléctricos                |         |
| Consumo de energía                     | 36,3 W  |
| Corriente de lámpara (nom.)            | 0,435 A |
| Controles y regulación                 |         |
| Regulable                              | Sí      |
| Aprobación y aplicación                |         |
| Clase de eficiencia energética         | G       |

MASTER PL-L 4 Pin


|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Contenido de mercurio (Hg) (máx.) | 2 mg   |
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 2,0 mg |
| Consumo energético kWh/1000 h     | 37 kWh |
| Número de registro EPREL          | 423270 |

Datos de producto

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25 |
| Nombre completo del producto  | MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25 |
| Full EOC                      | 87115007067440                |


|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Código de pedido                           | 70674440      |
| Código 12NC                                | 927903408370  |
| Cantidad por paquete                       | 1             |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8711500706744 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 25            |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8711500710888 |

Plano de dimensiones



| Product                       | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max) | C (max)  |
|-------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25 | 39,0 mm | 18,0 mm  | 384,2 mm | 410 mm  | 416,6 mm |

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25

