

MASTER PL-C 2 Broches

MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G24D-1 [G24d-1]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10.000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	600 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)

Coordonnée chromatique X	0,38
Coordonnée chromatique Y	0,38
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	60 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	10,4 W

MASTER PL-C 2 Broches

Courant lampe (nom.)	0,190 A

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	1,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423275

Données du produit


Nom du produit de la commande	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX
Nom de produit complet	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX
Code EOC	871150070498670
Code de commande	70498670
Code 12NC	927903884040
Code de commande local	PLC10W840
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500704986
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500710994

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	75,5 mm	95,0 mm	117,4 mm


Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 Broches


Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.