



MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-C es una lámpara fluorescente compacta de potencia media y eficaz, que se usa típicamente en luces descendentes generales para aplicaciones en comercios, hotelería y oficinas. La tecnología de puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que brinda una mayor iluminación y eficacia que con la tecnología de curvatura. La versión de 2 pines está diseñada para funcionar con dispositivos electromagnéticos y cuenta con una base de lámpara a presión.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	G24D-3 [G24d-3]
Fallos vida útil hasta 10% (nom.)	6500 h
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	10000 h
SSF 2.000 h nom, ciclo 3 h	99 %
LSF 4.000 h nom, ciclo 12 h	98 %
LSF 6.000 h nom, ciclo 12 h	92 %
SSF 8.000 h nom, ciclo 3 h	78 %

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	840 [CCT de 4,000 K]
Flujo lumínico (nom.)	1800 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4100 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	68 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	82
LLMF 2000h nominal, horiz.	92 %
LLMF 4000h nominal, horiz.	87 %
LLMF 6000h nominal, horiz.	83 %

LLMF 8000h nominal, horiz.	81 %
----------------------------	------

Mecánicos y de carcasa	
Potencia (promedio) (nominal)	26.5 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,335 A

Temperatura	
Temperatura de diseño (nom.)	28 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	B
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	32 kWh

Datos de producto	
Código de producto completo	871150027625400
Nombre del producto del pedido	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC


MASTER PL-C 2 Pin

EAN/UPC - Producto	8711500276254
Código de pedido	927906184003
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	50
N.º de material (12NC)	927906184003

Peso neto (pieza)	64,300 g
ILCOS Code	FSQ-26/40/1B-I-G24d=3

Advertencias y seguridad



Plano de dimensiones




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

PL-C 26W/840/2P

Datos fotométricos




Lifetime



LDLE_PLC2P_0001-Life expectancy diagram

MASTER PL-C 2 Pin

Lifetime



LDLM_PLC2P_0001-Lumen maintenance diagram

