



MASTER PL-C 2 Pin

PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C es una lámpara fluorescente compacta de potencia media y eficaz, que se usa típicamente en luces descendentes generales para aplicaciones en comercios, hotelería y oficinas. La tecnología de puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que brinda una mayor iluminación y eficacia que con la tecnología de curvatura. La versión de 2 pines está diseñada para funcionar con dispositivos electromagnéticos y cuenta con una base de lámpara a presión.

Advertencias y seguridad

- Usar únicamente con dispositivo de control electromagnético
- Las características eléctricas y técnicas de la lámpara se ven afectadas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la temperatura ambiente y la posición de funcionamiento de la lámpara
- No es posible regular la intensidad
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevéalas a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto


Información general		Índice de producción de color (IRC)	
Tapa-base	G24D-3 [G24d-3]		82
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	10.000 hora(s)		
Información técnica sobre la luz		Operación y aspectos eléctricos	
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Consumo de energía	26,5 W
Flujo luminoso	1.800 lm	Corriente de la lámpara (nominal)	0,335 A
Designación de color	Blanco frío (CW)		
Temperatura de color correlacionada	4100 K	Controles y atenuación	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	68 lm/W	Regulable	No
		Aprobación y aplicación	
		Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1,4 mg

MASTER PL-C 2 Pin

Consumo de energía kWh/1000 h	32 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
Nombre del producto completo	PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150027625400
Código del pedido	927906184003


N.º de material (12NC)	927906184003
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500276254
Numerador: paquetes por caja externa	50
EAN/UPC - Caja	8711500275837

Plano de dimensiones




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

Lifetime




Life Expectancy Diagram - PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 Pin

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

