



# MASTER PL-C 2 Pin

## PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C es una lámpara fluorescente compacta de potencia media y eficaz, que se usa típicamente en luces descendentes generales para aplicaciones en comercios, hotelería y oficinas. La tecnología de puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que brinda una mayor iluminación y eficacia que con la tecnología de curvatura. La versión de 2 pines está diseñada para funcionar con dispositivos electromagnéticos y cuenta con una base de lámpara a presión.

### Advertencias y seguridad

- Usar únicamente con dispositivo de control electromagnético
- Las características eléctricas y técnicas de la lámpara se ven afectadas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la temperatura ambiente y la posición de funcionamiento de la lámpara
- No es posible regular la intensidad
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

### Datos del producto


Información general		Índice de producción de color (IRC)	
Tapa-base	G24d-3	Índice de producción de color (IRC)	82
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	10,000 hora(s)	Operación y aspectos eléctricos	
Información técnica sobre la luz		Consumo de energía	26.5 W
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Corriente de la lámpara (nominal)	0.335 A
Flujo luminoso	1,800 lm	Controles y atenuación	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Regulable	No
Temperatura de color correlacionada	4100 K	Aprobación y aplicación	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	68 lm/W	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.4 mg

# MASTER PL-C 2 Pin

Consumo de energía kWh/1000 h	32 kWh
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
Nombre del producto completo	PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150027625400
Descripción de código local	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC
Código del pedido	927906184003


N.º de material (12NC)	927906184003
Código local	163949
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500276254
Numerador: paquetes por caja externa	50
EAN/UPC - Caja	8711500275837

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	130.5 mm	149.0 mm	171.4 mm



## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

# MASTER PL-C 2 Pin

## Lifetime



Life Expectancy Diagram - PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

