



MASTER PL-C Xtra 2 pinos

MASTER PL-C XTRA 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Esta é uma lâmpada fluorescente compacta eficiente, normalmente utilizada em iluminação descendente geral para aplicações de revenda, hotelaria e escritório. Além disso, as lâmpadas MASTER PL-C Xtra proporcionam custos de funcionamento consideravelmente mais baixos graças à sua duração, que equivale a mais do dobro da de uma lâmpada MASTER PL-C standard, e à sua taxa de falhas precoces muito baixa. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. A versão de 2 pinos destina-se à utilização com controlo electromagnético e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electromagnético
- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada
- A regulação não é possível
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G24D-3 [G24d-3]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	16.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	1.800 lm


Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	68 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80
Funcionamento e caraterísticas eléctricas	
Consumo de Energia	26 W

MASTER PL-C Xtra 2 pinos

Corrente de lâmpada (Nom.)	0,325 A
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	32 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/ 5X10BOX


Nome do produto completo	MASTER PL-C XTRA 26W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
Código do produto completo	871150089883870
Código de encomenda	89883870
N.º material (12NC)	927906283014
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500898838
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
EAN/UPC – Caso	8711500898852

Desenho dimensional



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	171,4 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-C Xtra 2 pinos

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

