MASTER PL-C Xtra 2P

MASTER PL-C XTRA 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C Xtra verfügt über eine extrem lange Lebensdauer und ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G24D-3 [G24d-3]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	16.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	1.800 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	68 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	26,7 W
Lampenstrom (Nom)	0,325 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg

MASTER PL-C Xtra 2P

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	27 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423290

Material-Nr. (12NC)	927906284014
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500898869
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500898883

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-C XTRA 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
Gesamt-Produktcode	871150089886970
Bestellcode	89886970

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	171,4 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C Xtra 2P

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.