



MASTER PL-C Xtra 4 pinos



MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC

A MASTER PL-C Xtra é uma lâmpada fluorescente compacta eficiente, normalmente utilizada em iluminação descendente geral para aplicações de revenda, hotelaria e escritório. Além disso, as lâmpadas MASTER PL-C Xtra proporcionam custos de funcionamento consideravelmente mais baixos graças à sua duração, que equivale a mais do dobro da de uma lâmpada MASTER PL-C standard, e à sua taxa de falhas precoces muito baixa. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. A versão de 4 pinos destina-se à utilização com controlo electrónico HF com pré-aquecimento integrado e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Avisos e Segurança

- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo HF aplicado
- A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Designação da cor	
Casquilho	G24Q-3 [G24q-3]	Branco quente (WW)	
Referência de medição de fluxo	Sphere	Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,44
		Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,403
		Temperatura de cor correlacionada	3000 K
		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	75 lm/W
		Color rendering index (CRI)	82
Caraterísticas técnicas da luz			
Código da cor	830 [CCT of 3000K]		
Fluxo Luminoso	1.800 lm		

MASTER PL-C Xtra 4 pinos

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	27,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,300 A
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	3 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	28 kWh
Número de registo EPREL	423291


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
Nome do produto completo	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC
Código do produto completo	871150089889070
Código de encomenda	89889070
N.º material (12NC)	927906383014
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500898890
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
EAN/UPC – Caso	8711500898913

Desenho dimensional



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-C Xtra 4 pinos

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

