



MASTER PL-C Xtra 4 Pin



MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC

A MASTER PL-C Xtra egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely elsősorban kereskedelmi, vendéglátóipari és irodai alkalmazások általános mennyezeti világítására szolgál. A MASTER PL-C Xtra lámpák emellett számottevően alacsonyabb működési költséget is jelentenek, mivel élettartamuk kétszerese a normál MASTER PL-C lámpáénak, korai meghibásodási arányuk pedig rendkívül alacsony. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hagyományos technológia. A 4 érintkezős változat kialakítása lehetővé teszi beépített katódelfűtéssel ellátott, elektronikus nagyfrekvenciás előtét használatát is, és gyorscsatlakozós fejfel készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G24q-2
Fényárammértési referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	1 200 lm

Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,44
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,403
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	73 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel	18,4 W
Fényforrás árama (névleges)	0,210 A

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------


Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	3 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	19 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423294

Termékadatok


A termék megrendelési neve	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
Teljes terméknév	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150095033870
Rendelési kód	95033870
Cikkszám (12NC)	927906583014
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500950338
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500950352

Méretezett rajza



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	142,9 mm



Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

