



MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C es una lámpara fluorescente compacta de media potencia y eficaz, que se usa típicamente en luminarias descendentes para la iluminación de comercios, hotelería y aplicaciones de oficina. La tecnología de puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que brinda una mayor iluminación y eficacia que con la tecnología de curvatura. La versión de 4 pines está diseñada para funcionar con dispositivos de control de alta frecuencia (HF) electrónicos con precalentamiento incorporado y cuenta con una base de lámpara a presión.

Advertencias y seguridad

- Las características eléctricas y técnicas de la lámpara se ven afectadas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la temperatura ambiente y la posición de funcionamiento de la lámpara así como el dispositivo de control de alta frecuencia utilizado
- La vida útil es más corta cuando se utiliza el interruptor con frecuencia y no se precalientan correctamente los electrodos
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general		Temperatura de color correlacionada	
Tapa-base	G24q-3	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	3000 K
Referencia de medición de flujo	Sphere	Índice de producción de color (IRC)	67 lm/W
Información técnica sobre la luz		Operación y aspectos eléctricos	
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Consumo de energía	27,4 W
Flujo luminoso	1.800 lm	Corriente de la lámpara (nominal)	0,335 A
Designación de color	Blanco cálido (WW)		
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,44		
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,403		

MASTER PL-C 4 Pin


Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	1,4 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1,4 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	28 kWh
Número de registro EPREL	423305

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX


Nombre del producto completo	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062335570
Código del pedido	927907383040
N.º de material (12NC)	927907383040
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500623355
Numerador: paquetes por caja externa	50
EAN/UPC - Caja	8711500716040

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 4 Pin

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

