



MASTER PL-L Xtra 4 Pin



MASTER PL-L XTRA 24W/840/4P 1CT/25

A MASTER PL-L Xtra közepes vagy nagy teljesítményt igénylő felhasználásra tervezett lineáris kompakt fénycső, amely leginkább a magas fénykibocsátást igénylő üzlethelyiségek, vendéglátóipari és irodai terek általános megvilágítására szolgáló mennyezeti lámpatestekhez készül. A MASTER PL-L Xtra lámpák emellett számottevően alacsonyabb működési költséget is jelentenek, mivel élettartamuk kétszerese a normál MASTER PL-L lámpáénak, korai meghibásodási arányuk pedig rendkívül alacsony. Az eredeti, Philips által kifejlesztett technológia garantálja az optimális teljesítményt, illetve nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosít, mint a hagyományos technológia. Elektromágneses és elektronikus nagyfrekvenciás előtétrel is használható, és gyorscsatlakozós lámpafejvel készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Feljelés - foglalat	2G11 [2G11]
Fényárammérés referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	21 000 h


Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	1 800 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K

MASTER PL-L Xtra 4 Pin

Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	75 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	24,3 W
Fényforrás árama (névleges)	0,345 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energhiatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	3 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	25 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423308


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER PL-L XTRA 24W/840/4P 1CT/25
Teljes terméknev	MASTER PL-L XTRA 24W/840/4P 1CT/25
Full EOC	871150026770240
Rendelési kód	26770240
Cikkszám (12NC)	927907584015
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500267702
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500267719

Méretezett rajza



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L XTRA 24W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	290 mm	315 mm	321,6 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L XTRA 24W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra 4 Pin

