



PL-L Energy Advantage

PL-L 40W/835/XEW/4P/IS 25W 1CT/25

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	2G11
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	835 [CCT of 3500K]
Flux lumineux	2 600 lm
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3500 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation	29,0 W
Courant de la lampe (nom.)	0,285 A
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	PL-L 40W/835/XEW/4P/IS 25W 1CT/25
Nom complet du produit	PL-L 40W/835/XEW/4P/IS 25W 1CT/25
Code de commande	209148
Numéro de matériau (12 CN)	927908383521
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677209148
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	25
EAN/CUP – Boîte	50046677209143


PL-L Energy Advantage

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 40W/835/XEW/4P/IS 25W 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	539,2 mm	565,0 mm	571,6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - PL-L 40W/835/XEW/4P/IS 25W 1CT/25

