



MASTER PL-L 4 Pin



MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky HF.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	2G11 [2G11]	82	
Referenční měření toku	Sphere		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Spotřeba energie	80,0 W
Světelný tok	6 000 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,555 A
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Řízení a stmívání	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44	Stmívatelné	Ano
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403	Certifikace a použití	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Třída energetické účinnosti	G
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75 lm/W	Obsah rtuti (Hg) (max.)	2 mg
		Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg

MASTER PL-L 4 Pin

Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423318
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25
Celý název výrobku	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150086708740
Objednací kód	86708740


Číslo materiálu (12NC)	927909583070
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500867087
Číslování SAP – balení v krabičce	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500867094

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	539,2 mm	565 mm	571,6 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25

