



MASTER PL-L (4-nastainen)



MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L on keski-/suuritehoinen lineaarinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleisiin kattovalaisimiin myymälöissä ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeampia valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. Se on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa ja elektronisissa HF-liitäntälaitteissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty ohjausliitäntälaitte, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	
Kanta	2G11 [2G11]		75 lm/W
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere	Värintoistoindeksi (CRI)	82
Valaistuksen tekniset tiedot		Käyttö- ja sähkö tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]	Virrankulutus	80,0 W
Valovirta	6 000 lm	Lampun virta (nim.)	0,555 A
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,44	Himmennettävä	Kyllä
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,403		
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K		

MASTER PL-L (4-nastainen)

Merkinnät ja luokitukset


Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	80 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423318

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25
Koko tuotteenimi	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150086708740


Paikallisen koodin kuvaus	4924083
Tilauskoodi	86708740
Tuotekoodi (12NC)	927909583070
Paikallinen koodi	4924083
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500867087
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
EAN/UPC – laatikko	8711500867094

Mittapiirros



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	539,2 mm	565 mm	571,6 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L (4-nastainen)

