

MASTER PL-L 4 Pinos



MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25

A MASTER PL-L é uma lâmpada fluorescente compacta linear de potência média a alta, normalmente utilizada para luminárias de tecto de iluminação geral em aplicações de revenda, hotelaria e escritório que exigem níveis de iluminação elevados. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. Destina-se à utilização com controlo electromagnético e electrónico HF e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Avisos e Segurança

- · As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo aplicado
- · A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	2G11 [2G11]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	6.000 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	75 lm/W

Color rendering index (CRI)	80	
Funcionamento e caraterísticas elétricas		
Consumo de Energia	80,0 W	
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,555 A	
Controlos e regulação		
Regulável	Sim	
Aprovação e aplicação		
Classe de Eficiência Energética	G	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2 mg	


Datasheet, 2023, Abril 15 Dados sujeitos a alteração

MASTER PL-L 4 Pinos

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	80 kWh
Número de registo EPREL	423319
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25
Nome do produto completo	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25
Código do produto completo	871150086712440

Código de encomenda	86712440
N.º material (12NC)	927909584070
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500867124
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC - Caso	8711500867131


Desenho dimensional



 Product
 D (max)
 D1 (max)
 A (max)
 B (max)
 C (max)

 MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25
 39,0 mm
 18,0 mm
 539,2 mm
 565 mm
 571,6 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.