

MASTER PL-R Eco 4 Pin

MASTER PL-R ECO 17W/840/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-R Eco egy különlegesen magas hatásfokú, kompakt fénycső mennyezeti világítási célokra. Hat párhuzamos csőből áll, és az új és innovatív „twist and lock", azaz elfordítással beszerelhető foglalattal készül kifejezetten elektronikus előtéttel történő használatra. A MASTER PL-R Eco a Philips által kifejlesztett és szabadalmaztatott eredeti technológiát alkalmazza. Ez optimális teljesítményt garantál az alkalmazásokban, továbbá jelentősen magasabb hatásfokot a szokványos kompakt fénycsövekhez képest. Mindezeken túl a MASTER PL-R Eco lámpák kiváló fényáram-megmaradása a normál kompakt fénycsövek üzemi élettartamának több mint kétszeresét kínálja. Az elfordítással beszerelhető foglalat egyszerű és biztonságos be- és kiszerelést, valamint stabil rögzítést tesz lehetővé a lámpatestben.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GR14Q-1 [GR14q-1]
Fényárammérési referencia	Sphere

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]

Fényáram	1 200 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	70 lm/W

MASTER PL-R Eco 4 Pin

Színvisszaadási index (CRI)	80

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	17,7 W
Fényforrás árama (névleges)	0,150 A

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	1,4 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	18 kWh


EPREL-regisztrációs szám	423323

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX
Teljes terméknév	MASTER PL-R ECO 17W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026604070
Rendelési kód	26604070
Cikkszám (12NC)	927910084050
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500266040
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500266064

Méretezett rajza

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	121,7 mm	142,0 mm	148,6 mm


Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-R Eco 4 Pin


Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/ 5X10BOX

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.