



MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame



MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. La technologie Amalgame de Philips garantit des performances optimales dans les applications présentant une ample gamme de températures, permettant des niveaux d'efficacité et de flux sensiblement plus élevés. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales			
Culot	GX24Q-2 [GX24q-2]	Coordonnée chromatique X	0,44
Référence de mesure de flux	Sphere	Coordonnée chromatique Y	0,403
Données techniques de l'éclairage		Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	67 lm/W
Flux lumineux	1.160 lm	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Fonctionnement et électricité	
		Consommation électrique	18,7 W


MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame

Courant lampe (nom.)	0,220 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	1,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	19 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423324
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Schéma dimensionnel




Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4 Broches Amalgame


Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

