



MASTER PL-T TOP 4 pinos



MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-T TOP é uma lâmpada fluorescente compacta eficiente, normalmente utilizada em iluminação descendente geral para aplicações de revenda, hotelaria e escritório que exigem níveis de iluminação mais elevados. A tecnologia de amálgama da Philips garante um desempenho ideal em aplicações com um intervalo de temperatura amplo, proporcionando uma emissão e níveis de eficiência consideravelmente mais elevados. A versão de 4 pinos destina-se à utilização com controlo electrónico e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Avisos e Segurança

- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada, bem como pelo mecanismo de controlo HF aplicado
- A duração das lâmpadas é mais curta quando a comutação é frequente e quando os eléctrodos não são bem pré-aquecidos
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX24Q-2 [GX24q-2]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	1.160 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38

Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Min.)	67 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Funcionamento e caraterísticas eléctricas	
Consumo de Energia	18,7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,220 A

MASTER PL-T TOP 4 pinos

Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

Aprovação e aplicação


Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	1,4 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	19 kWh
Número de registo EPREL	423325

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
------------------------------	--


Nome do produto completo	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Código do produto completo	871150088941670
Código de encomenda	88941670
N.º material (12NC)	927910884069
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500889416
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
EAN/UPC – Caso	8711500889430

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm


Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4 pinos


Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

