



MASTER PL-T Xtra 4 Pin



MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-T Xtra egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál a magas fénykibocsátást igénylő kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. A MASTER PL-T Xtra lámpák mellett számottevően alacsonyabb működési költséget is jelentenek, ugyanis élettartamuk kétszerese a normál MASTER PL-T lámpáénak, korai meghibásodási arányuk pedig rendkívül alacsony. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlítós technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 4 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás szabályozó szerelvény is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GX24q-4
Fényárammértési referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	3 000 lm

Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,38
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,38
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	74 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	80

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel	42,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,320 A

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------


Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	3 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	42 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423338

Termékadatok


A termék megrendelési neve	MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
Teljes terméknév	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150089749770
Rendelési kód	89749770
Cikkszám (12NC)	927912684014
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500897497
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500897510

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm



Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

