



MASTER PL-T 2 pinos



MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC

A MASTER PL-T é uma lâmpada fluorescente compacta eficiente, normalmente utilizada em iluminação descendente geral para aplicações de revenda, hotelaria e escritório que exigem níveis de iluminação mais elevados. A tecnologia de ponte original inventada pela Philips garante um desempenho ideal na aplicação, proporcionando mais luz e maior eficiência do que a tecnologia dobrada. A versão de 2 pinos destina-se à utilização com controlo electromagnético e é fornecida com uma base de lâmpada de encaixe.

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electromagnético
- As características técnicas e eléctricas da luz das lâmpadas são influenciadas pelas condições de funcionamento, isto é, pela temperatura ambiente e pela posição de funcionamento da lâmpada
- A regulação não é possível
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GX24D-2 [GX24d-2]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	10.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	1.150 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,44
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,403


Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Min.)	67 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	18,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,225 A
Controlos e regulação	
Regulável	Não

MASTER PL-T 2 pinos

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	1,4 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	18 kWh
Número de registo EPREL	423339
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX
Nome do produto completo	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC


Código do produto completo	871150061050870
Código de encomenda	61050870
N.º material (12NC)	927914383071
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500610508
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
EAN/UPC – Caso	8711500610591

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 2 pinos

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

