



MASTER PL-T 4 Pin



MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC

A MASTER PL-T egy magas hatásfokú, kompakt fénycső, amely legtöbbször általános mennyezeti világítási célokra szolgál a magas fénykibocsátást igénylő kereskedelmi, vendéglátó-ipari és irodai alkalmazásoknál. Az eredeti, Philips által kifejlesztett áthidalási technológia optimális alkalmazási teljesítményt garantál, a hajlítós technológiájú csövekhez képest nagyobb fényerőt és magasabb hatásfokot biztosítva. A 4 tűs érintkezőjű változat kialakítása lehetővé teszi elektronikus szerelvények használatát is, és gyorscsatlakozós lámpaaljzattal készül.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás szabályozó szerelvény is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolás és a nem megfelelően előmelegített elektródok a fénycső élettartamának csökkenéséhez vezethetnek.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	GX24Q-2 [GX24q-2]
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	1 150 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,44
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,403
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (minimum)	67 lm/W

Színvisszaadási index (CRI)	80
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	18,0 W
Fényforrás árama (névleges)	0,225 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	1,4 mg

MASTER PL-T 4 Pin


Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,4 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	18 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423342

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX
Teljes terméknev	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061076870
Rendelési kód	61076870


Cikkszám (12NC)	927914483071
Helyi kód	PLT18830-4P
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500610768
Számláló – csomag külső dobozonként	50
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500610966

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm


Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4 Pin

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

